

Електронний модуль VMPA2-MPM-EMM-2

Номер деталі: 537985

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Максимальна кількість міст для плевморозподільників	2
Максимальна кількість котушок плевморозподільників	2
Номинальний струм втягування на кожен котушку електромагніту	100 mA до 30 ms
Номинальний струм зі зниженням струму	20 mA через 30 ms
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії (коли встановлено)
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Вага продукту	20 г
Матеріал корпусу	POM
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS