

**З'єднувальний кабель**  
**NEBV-S1G25-K-10-N-LE25**  
Номер деталі: 538227

**FESTO**



**Технічні дані**

| Особливості                                            | Значення                                             |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Тип кріплення                                          | 4-40 UNC-2B                                          |
| Вага продукту                                          | 1750 г                                               |
| Електричне підключення 1                               | Роз'єм D-sub, 25-контактний                          |
| Електричне підключення 2                               | Відкритий кінець, 25-провідний                       |
| Номинальна робоча напруга постійного струму            | 24 В                                                 |
| Довжина кабелю                                         | 10 м                                                 |
| Властивості кабелю                                     | Стандарт                                             |
| Мінімальний радіус згину кабелю                        | 105 мм                                               |
| Діаметр кабелю                                         | 10.5 мм                                              |
| Склад кабелю                                           | 20 x 0,25 мм <sup>2</sup> + 5 x 0,34 мм <sup>2</sup> |
| Ступінь захисту                                        | IP65<br>IP67<br>в змонтованому стані                 |
| Температура навколишнього середовища з рухомим кабелем | -5 °C...50 °C                                        |
| Знак CE (див. декларацію про відповідність)            | Згідно директиви ЄС RoHS                             |
| Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)              | Відповідно до правил RoHS Великобританії             |
| Відповідність LABS                                     | VDMA24364-B2-L                                       |
| Інформація про матеріали                               | Відповідно до RoHS                                   |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                        | 2 - помірний вплив корозії                           |
| Матеріал оболонки кабелю                               | PVC                                                  |
| Матеріал корпусу                                       | PBT                                                  |
| Матеріал накидної гайки                                | PA                                                   |
| Матеріальні ущільнення                                 | TPE-O                                                |