

Поворотний колектор

GF-1/2-1/4

Номер деталі: 539292

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Номінальний розмір	15 мм
Положення монтажу	Будь-який
Робочий тиск у повному температурному діапазоні	-0.095 МПа...1 МПа -0.95 бар...10 бар
Робочий тиск у всьому діапазоні температур	-13.775 psi...145 psi
Нормальний потік 1-2,1 (6->0)	4050 л/хв
Нормальний потік 1-2.X відкритий (6->0)	14130 л/хв
Макс. швидкість обертання	2500 об/хв
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:::] Вода (рідка, без льоду)
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	При роботі з водою використовуйте фільтр 5 мкм Можлива робота з мастилом
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...80 °C
Максимальний момент дотягування	8 Н·м
Максимальне осьове зусилля	50 Н
Максимальна радіальна сила	250 Н
Номінальний момент дотягування	4.25 Н·м
Допустимий номінальний моменту затягування	± 20 %
Вага продукту	1190 г
Пневматичний порт 1	G1/2
Пневматичне з'єднання 2	G1/4
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал корпусу	Нікельована латунь
Матеріал валу	Високолегована сталь