

Роз'єм
MSSD-E-M12
Номер деталі: 539711

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Частота підключення	50
Тип кріплення	на електромагнітному клапані з центральним гвинтом М3
Положення монтажу	Будь-який
Вага продукту	11 г
Електричне підключення 1	Кутова розетка прямокутного дизайну, 3-ріп, форма С
Електричне підключення 2	Гвинтова клемма
Діапазон робочої напруги постійного струму	0 В...300 В
Діапазон робочої напруги змінного струму	0 В...250 В
Струмове навантаження при 40 °С	6 А
Кабельний роз'єм	M12
Допустимий діаметр кабелю	4 мм...6 мм
Перетин з'єднання	0.75 мм ²
Ступінь захисту	IP65 згідно IEC 60529
Температура навколишнього середовища	-20 °С...115 °С
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Ступінь забруднення	3
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Матеріал корпусу	РА-посилений
Кольор корпусу	Чорний
Матеріальні ущільнення	HNBR