


Поворотне кріплення SBN-40

Номер деталі: 539925

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	40
Положення монтажу	Будь-який
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	-40 °C...90 °C
Вага продукту	593 г
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал кріпильного кільця	Кований алюмінієвий сплав Анодований
Матеріал кріплення	Оцинкована сталь
Матеріал болта	Оцинкована сталь
Матеріал підшипника	Бронза
Матеріал гвинтів	Оцинкована сталь
Матеріал кутника	Сталь