

Амортизатор YSRW-DGC-40-GF

Номер деталі: 540352

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	40
Демпфування	Саморегулююче М'яка характеристика
Положення монтажу	Будь-який
Визначення положення	без
Максимальна швидкість удару	3 м/с
Режим роботи	Штовхання Одинарної дії
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...80 °C
Тип кріплення	3 контргайкою
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал штока поршня	Високолегована сталь