

# Пластикова трубка PEN-4X0,75-NT

Номер деталі: 543246

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                                           | Значення                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Зовнішній Ø                                                           | 4 мм                                                                                                                                                                |
| Радіус вигину, що залежить від витрати                                | 20 мм                                                                                                                                                               |
| Внутрішній Ø                                                          | 2.7 мм                                                                                                                                                              |
| Мінімальний радіус вигину                                             | 10 мм                                                                                                                                                               |
| Властивості трубки                                                    | підходить для енергетичних ланцюгів                                                                                                                                 |
| Робочий тиск в залежності від температури                             | -0.095 МПа...1 МПа<br>-0.95 бар...10 бар<br>-13.775 psi...145 psi                                                                                                   |
| Зверніть увагу на робочий тиск                                        | Вода: максимум 0,6 МПа при 0 до 50 °C                                                                                                                               |
| Дозвіл                                                                | TÜV                                                                                                                                                                 |
| Орган сертифікації                                                    | B 013277 0527 00                                                                                                                                                    |
| Робоче середовище                                                     | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Вода (рідка, без льоду)                                                                                          |
| Відповідність LABS                                                    | VDMA24364-B2-L                                                                                                                                                      |
| Придатність для чистих приміщень, виміряна відповідно до ISO 14644-14 | Статично встановлений елемент, обміркована оцінка неможлива згідно з ISO 14644-1                                                                                    |
| Температура навколишнього середовища                                  | -30 °C...60 °C                                                                                                                                                      |
| Вага виробу за довжиною                                               | 0.00643 кг/м                                                                                                                                                        |
| Пневматичне з'єднання                                                 | Для цангового фітинга зовн. Ø 4 мм<br>Для цангового фітинга зовн. Ø 5/32"<br>Для ніпеля внут. Ø 3 мм з накладною гайкою<br>Для вставного ніпеля з внутрішнім Ø 3 мм |
| Колір                                                                 | Натуральний                                                                                                                                                         |
| Твердість по шкалі Shore                                              | D 52 +/-3                                                                                                                                                           |
| Інформація про матеріали                                              | Відповідно до RoHS                                                                                                                                                  |
| Матеріал трубки                                                       | PE                                                                                                                                                                  |