

Мультипіновий модуль VABE-S6-1LT-C-M1-S37

Номер деталі: 543414

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Положення монтажу	Будь-який
Максимальна кількість мість для пнеморозподільників	16 для бістабільних клапанів 32 для моностабільних пнеморозподільників
Номінальна робоча напруга постійного струму	24 В
Допустимі колювання напруги	+/- 10 %
Клас корозійної стійкості (CRC)	0 - відсутність корозійного напруження
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Ступінь захисту	IP65 NEMA 4
Температура навколишнього середовища	-5 °C...50 °C
Вага продукту	459 г
Електричний контроль	Мільтипін
Електричне підключення	Кабель з штекером
Матеріал покриття	РА
Матеріал корпусу	Алюміній литий під тиском