

Модуль заданих значень MPZ-1-24DC-SGH-6-SW

Номер деталі: 546224

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Відображення активної уставки	LED жовтий
Індикатор готовності	LED зелений
Діапазон робочої напруги постійного струму	20 В...30 В
Вхідний опір, вхід зовнішнього заданого значення	типово 100 kOhm
Вхідний опір, вхід уставки	3 кОм
Регульована вихідна напруга	0 В...10 В
Споживання електроенергії при напрузі 24 VDC	1.5 Вт
Максимальний вихідний струм	27 mA
Залишкова пульсація	10 %
Вхідна напруга зовнішнього заданого значення	0 В...10 В
Регулювання заданого значення напруги живлення	10 В...10.6 В
Регулювання заданого значення струму живлення	6 mA...6.36 mA
Потенціометр для введення зовнішнього заданого значення	2.5 кОм...10 кОм
Дозвіл	C-Tick
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Згідно директиви EU EMC
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Ступінь захисту	IP20
Температура навколишнього середовища	0 °C...60 °C
Положення монтажу	Будь-який
Вага продукту	80 г
Перетин з'єднання	2.5 мм ²
Електричне підключення	Гвинтова клемма
Тип кріплення	з DIN-рейкою