

Базовий клапан LFMA-D-MINI-A-U

Номер деталі: 546441

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Модельний ряд	D
Розмір	Mini
Конструкція	волоконний фільтр
Ступінь фільтрації	0.01 мкм
Відведення конденсату	Повністю автоматичний
Робочий тиск	0.2 МПа...1.2 МПа 2 бар...12 бар
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [6:4:4] Інертні гази
Клас чистоти повітря на виході	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [3:4:2] Інертні гази
Ефективність фільтра	99.9999 %
Кришка контейнера	Металевий захист
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура середовища	33.8 °F...140 °F
Температура навколишнього середовища	14 °F...140 °F
Ефективність відділення дрібних частинок	99995 %
MPPS	0.05 мкм
Ефективність сепарації MPPS	99.95 %
Залишковий вміст мастила	2.7E-07 oz/ярд³
Ефективність сепарації масляного аерозолю	99 %
Тип кріплення	Монтаж в лінію За допомогою аксесуарів за бажанням:
Положення монтажу	по вертикалі +/- 5°
Матеріал корпусу	Цинк дитий під тиском
Матеріал фільтра	Боросилікатне волокно
Матеріал ємності	PC
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Вага продукту	8.75 oz