


Монтажна плита VMPA2-AP-2-1-EMM-2

Номер деталі: 546807

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Ширина	42 мм 21 мм
Довжина	107.3 мм
Максимальна кількість мість для певморозподільників	2
Робочий тиск	-0.09 МПа...1 МПа -0.9 бар...10 бар
Пілотний тиск	0.3 МПа...0.8 МПа 3 бар...8 бар
Клас корозійної стійкості (CRC)	0 - відсутність корозійного напруження
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	-5 °C...50 °C
Вага продукту	210 г
Пневматичне з'єднання 2	G1/8
Пневматичне з'єднання 4	G1/8
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал монтажної плити	Алюміній литий під тиском