


## Вакуумний фільтр VAF-DB-1/4

Номер деталі: 547261

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                          | Значення                                           |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Положення монтажу                    | Бажано вертикально                                 |
| Ступінь фільтрації                   | 80 мкм                                             |
| Робочий тиск                         | -0.95 бар...0 бар                                  |
| Зверніть увагу на робочий тиск       | Застосування тільки у відкритих вакуумних системах |
| Робоче середовище                    | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]    |
| Відповідність LABS                   | VDMA 24364 Зона III                                |
| Температура навколишнього середовища | -5 °C...50 °C                                      |
| Максимальний момент дотягування      | 8.7 Н·м                                            |
| Вага продукту                        | 71 г                                               |
| Тип кріплення                        | Монтаж в лінію<br>з настінним/поверхневим тримачем |
| Пневматичне з'єднання                | G1/4                                               |
| Приєднання вакууму                   | G1/4                                               |
| Інформація про матеріали             | Відповідно до RoHS                                 |
| Матеріальні ущільнення               | NBR                                                |
| Матеріал фільтра                     | PE                                                 |
| Матеріал корпусу                     | PP-посилений                                       |
| Матеріал ємності                     | PA                                                 |
| Ефективність імпульсу при висуванні  | 7 бар                                              |