


Клапан швидкого вихлопу VBQF-D-G18-E

Номер деталі: 547533

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Функція клапана	швидкий вихлоп
Пневматичний порт 1	G1/8
Пневматичне з'єднання 2	G1/8
Тип кріплення	Можливість вкручування
Нормальна номінальна швидкість витрати 0,6->0,5 МПа (6->5 бар, 87->72,5 psi)	850 л/хв
Стандартний отвір для постачання повітря 0,6->0 МПа (6->0 бар, 87->0 psi)	1300 л/хв
Нормальний номінальний потік аерації 0,6->0,5 МПа (6->5 бар, 87->72,5 psi)	350 л/хв
Робочий тиск	0.5 бар...10 бар
Температура навколишнього середовища	-20 °C...80 °C
Матеріал корпусу	Алюміній литий під тиском Цинк дитий під тиском
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Номінальний розмір	5 мм
Положення монтажу	Будь-який
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Клас "чистої кімнати"	Клас 4 згідно з ISO 14644-1
Температура середовища	-20 °C...80 °C
Вага продукту	102.5 г
Пневматичний порт 3	G1/8
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріальні ущільнення	NBR