



Підвищувач тиску DPA-40-D

Номер деталі: 549396

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Ø поршня	40 мм
Положення монтажу	Будь-який
Конструкція	Двопоршневий підсилювач тиску
манометр	Підготовлено для G1/8
Вихідний тиск 2	0.5 МПа...1.6 МПа 5 бар...16 бар 72.5 psi...232 psi
Робочий тиск	0.2 МПа...0.8 МПа 2 бар...8 бар 29 psi...116 psi
Діапазон регулювання тиску	0.4 МПа...1.6 МПа 4 бар...16 бар 58 psi...232 psi
Тиск на вході 1	2.5 бар...8 бар 0.25 МПа...0.8 МПа 36.25 psi...116 psi
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:3:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Експлуатація з мастилом неможлива
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура зберігання	5 °C...60 °C
Температура навколишнього середовища	5 °C...60 °C
Вага продукту	1500 г
Тип кріплення	3 внутрішньою різьбою
Пневматичний порт 1	G1/4
Пневматичне з'єднання 2	G1/4
Пневматичний порт 3	M7
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS