

Лічильник
CCES-P-C8-E
Номер деталі: 549403

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Конструкція	Електричний лічильник з батареєю
Тип скидання	Ручна кнопка або електричний сигнал
Дисплей	8 цифровий
Максимальна частота обрахунків	7,5 кГц
Ослаблена частота підрахунку	30 Гц
Мінімальна довжина імпульсу для приводу	15 мс
Мінімальна довжина імпульсу для скидання	15 мс
Верхній поріг DC	5 В...30 В
Джерело живлення	Літієва батарея
Нижній поріг постійного струму	0,7 В
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Згідно директиви EU EMC
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	Згідно з інструкціями Великобританії щодо EMC
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...50 °C
Вага продукту	30 г
Налаштування входу лічильника	негативний нахил 30 Гц
Обрахунковий вхід (input)	Програмований
Тип кріплення	Монтаж на передній панелі
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал корпусу	PC