

Електромагнітна котушка MH-2-24VDC-PA

Номер деталі: 549906

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Положення монтажу	Будь-який
Індикатор положення перемикача	Немає
Мінімальний час дотягування	12 мс
Робочий цикл	100%
Коефіцієнт потужності $\cos \{\phi\}$	0.7
Характеристики котушки	24 V DC: 7,9 W
Допустимі коливання частоти	+/- 10 %
Допустимі коливання напруги	+/- 10 %
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Ступінь захисту	IP65
Примітка щодо ступеня захисту	IP00 без розетки
Температура навколишнього середовища	-20 °C...50 °C
Максимальний момент затягування гвинтового з'єднання	2 Н·м
Вага продукту	150 г
Електричне підключення	відповідно до DIN EN 175301-803
Тип кріплення	3 контргайкою
Матеріал магнітної котушки	Дюропласт мідь Сталь
Матеріал обмотки	мідь