


Редуктор EMGA-120-P-G3-SAS-140

Номер деталі: 552198

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір фланця шестерні	120 мм
Розмір фланця двигуна	140 мм
Торсіонний люфт	0.12 град.
Тип шестерні	Планетарний редуктор
Передаточне число	3:1
Максимальна швидкість приводу	6500 об/хв
Робоча температура редуктора	-25 °C...90 °C
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Ступінь захисту	IP54
безперервний вихідний обертовий момент	115 Н·м
Момент інерції маси, редуктор	2.63 кг·см²
Максимальний вихідний крутний момент	184 Н·м
Максимальна ефективність	98 %
Жорсткість на скручування	12 Н·м/arcmin
Вага продукту	6000 г
Інтерфейс редуктора, вихідний вал	120G
Інтерфейс зубчастого приводу	140A
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS