



Розподільник з роликовим важелем RWB-3-1/8

Номер деталі: 552432

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Функція клапана	3/2 закритий моностабільний
Спосіб приведення в дію	механічно
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)	120 л/хв
Пневматичне робоче з'єднання	G1/8
Робочий тиск	3.5 бар...8 бар
Конструкція	сідло поршня
Номінальний розмір	3.5 мм
Тип контролю	Пілот
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Сила приведення в дію	3.1 Н
Вага продукту	160 г
Тип кріплення	з наскрізним отвором
Пневматичний порт 1	G1/8
Пневматичне з'єднання 2	G1/8
Пневматичний порт 3	G1/8
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал корпусу	Кований алюмінієвий сплав Анодований