

# Оптоволоконний кабель SOOC-DS-M6-2-R25

Номер деталі: 552836

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                          | Значення                            |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Інформація про матеріали             | Відповідно до RoHS                  |
| Метод вимірювання                    | Дифузійний давач                    |
| Мінімальний діаметр предмета         | 0.1 мм                              |
| Оптоволоконний кабель - особливості  | Стандартний                         |
| Діапазон робочий                     | 140 мм                              |
| Температура навколишнього середовища | -55 °C...70 °C                      |
| Розмір головки                       | M6                                  |
| Довжина оптоволоконна                | 2 м                                 |
| Мінімальний радіус вигину            | 25 мм                               |
| Максимальний момент дотягування      | 3 Н·м                               |
| Зовнішній Ø                          | 2.2 мм                              |
| Матеріал корпусу                     | Мідний сплав<br>PVC<br>Нікельований |
| Матеріал оптоволоконного кабеля      | PE                                  |
| Ступінь захисту                      | IP66                                |
| Клас корозійної стійкості (CRC)      | 1 - низький опір корозії            |
| Відповідність LABS                   | VDMA 24364 Зона III                 |