


Вакуумний фільтр VAF-DB-3/8

Номер деталі: 553140

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Положення монтажу	Бажано вертикально
Ступінь фільтрації	80 мкм
Робочий тиск	-0.95 бар...0 бар
Зверніть увагу на робочий тиск	Застосування тільки у відкритих вакуумних системах
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Температура навколишнього середовища	-5 °C...50 °C
Максимальний момент дотягування	15.3 Н·м
Вага продукту	156 г
Тип кріплення	Монтаж в лінію з настінним/поверхневим тримачем
Пневматичне з'єднання	G3/8
Приєднання вакууму	G3/8
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал фільтра	PE
Матеріал корпусу	PP-посилений
Матеріал ємності	PA
Ефективність імпульсу при висуванні	7 бар