


# Пластиковая трубка PAN-8X1,25-BL-400

Номер деталі: 553896

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                               | Значення                                                                                                   |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Зовнішній Ø                               | 8 мм                                                                                                       |
| Радіус вигину, що залежить від витрати    | 43 мм                                                                                                      |
| Внутрішній Ø                              | 5.9 мм                                                                                                     |
| Мінімальний радіус вигину                 | 22 мм                                                                                                      |
| Властивості трубки                        | підходить для енергетичних ланцюгів                                                                        |
| Робочий тиск в залежності від температури | -0.095 МПа...1.5 МПа<br>-0.95 бар...15 бар<br>-13.775 psi...217.5 psi                                      |
| Дозвіл                                    | TÜV                                                                                                        |
| Орган сертифікації                        | B 013277 0506 00                                                                                           |
| Робоче середовище                         | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-]                                                             |
| Відповідність LABS                        | VDMA24364-B2-L                                                                                             |
| Температура навколишнього середовища      | -30 °C...80 °C                                                                                             |
| Вага виробу за довжиною                   | 0.024 кг/м                                                                                                 |
| Пневматичне з'єднання                     | Для цангового фітинга зовн. Ø 8 мм<br>Для ніпеля внут. Ø 6 мм з накидною гайкою<br>Для ніпеля внут. Ø 6 мм |
| Колір                                     | синій                                                                                                      |
| Твердість по шкалі Shore                  | D 55 +/-3                                                                                                  |
| Інформація про матеріали                  | Відповідно до RoHS                                                                                         |
| Матеріал трубки                           | TPE-A                                                                                                      |