

Пластиковая трубка PAN-6X1-BL

Номер деталі: 553907

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Зовнішній Ø	6 мм
Радіус вигину, що залежить від витрати	32 мм
Внутрішній Ø	4 мм
Мінімальний радіус вигину	14 мм
Властивості трубки	підходить для енергетичних ланцюгів
Робочий тиск в залежності від температури	-0.095 МПа...1.9 МПа -0.95 бар...19 бар -13.775 psi...275.5 psi
Дозвіл	TÜV
Орган сертифікації	B 013277 0527 00
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-]
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	-30 °C...80 °C
Вага виробу за довжиною	0.016 кг/м
Пневматичне з'єднання	Для цангового фітинга - зовнішній Ø 6 мм Для ніпеля внут. Ø 4 мм з накладною гайкою Для ніпеля внут. Ø 4 мм
Колір	синій
Твердість по шкалі Shore	D 55 +/-3
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал трубки	TPE-A