

Центрувальне кільце EAML-38-4-38

Номер деталі: 558030

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Монтажний діаметр 1	38 мм
Діаметр захвату 2	38 мм
Положення монтажу	Будь-який
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура зберігання	-25 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 95 %
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Вага продукту	4 г
Код інтерфейсу , виконавчий елемент	K38
Код інтерфейсу, корпус зчеплення	38A 38D
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS