

## Пластикова трубка PLN-6X1-RT

Номер деталі: 558218

FESTO



### Технічні дані

| Особливості                                                           | Значення                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Зовнішній Ø                                                           | 6 мм                                                                                                             |
| Радіус вигину, що залежить від витрати                                | 32 мм                                                                                                            |
| Внутрішній Ø                                                          | 4 мм                                                                                                             |
| Мінімальний радіус вигину                                             | 11 мм                                                                                                            |
| Робочий тиск в залежності від температури                             | -0.095 МПа...1.4 МПа<br>-0.95 бар...14 бар<br>-13.775 psi...203 psi                                              |
| Зверніть увагу на робочий тиск                                        | Вода: максимум 0,6 МПа при 0 до 50 °C                                                                            |
| Дозвіл                                                                | TÜV                                                                                                              |
| Орган сертифікації                                                    | B 013277 0527 00                                                                                                 |
| Робоче середовище                                                     | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-]<br>Вода (рідка, без льоду)                                        |
| Відповідність LABS                                                    | VDMA24364-B2-L                                                                                                   |
| Придатність для чистих приміщень, виміряна відповідно до ISO 14644-14 | Статично встановлений елемент, обміркована оцінка неможлива згідно з ISO 14644-1                                 |
| Допуск до харчової промисловості                                      | див. розширену інформацію про матеріал                                                                           |
| Температура навколишнього середовища                                  | -30 °C...80 °C                                                                                                   |
| Вага виробу за довжиною                                               | 0.0147 кг/м                                                                                                      |
| Пневматичне з'єднання                                                 | Для цангового фітинга - зовнішній Ø 6 мм<br>Для ніпеля внут. Ø 4 мм з накидною гайкою<br>Для ніпеля внут. Ø 4 мм |
| Колір                                                                 | червоний                                                                                                         |
| Інформація про матеріали                                              | Відповідно до RoHS                                                                                               |
| Матеріал трубки                                                       | PE                                                                                                               |