

**Фітинг**  
**NPQM-D-Q8-S6-P10**  
Номер деталі: 558771

**FESTO**



**Технічні дані**

| Особливості                                     | Значення                                       |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Розмір                                          | Стандартний                                    |
| Номінальний розмір                              | 4 мм                                           |
| Конструкція                                     | пряма форма<br>Принцип «Push-Pull».            |
| Розмір упаковки                                 | 10                                             |
| Робочий тиск у повному температурному діапазоні | -0.095 МПа...1.6 МПа<br>-0.95 бар...16 бар     |
| Робочий тиск у всьому діапазоні температур      | -13.775 psi...232 psi                          |
| Робоче середовище                               | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища     | Можлива робота з мастилом                      |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                 | 1 - низький опір корозії                       |
| Відповідність LABS                              | VDMA24364-B1/B2-L                              |
| Температура навколишнього середовища            | -20 °C...70 °C                                 |
| Вага продукту                                   | 13.5 г                                         |
| Пневматичний порт 1                             | Втулка Ø 6 мм                                  |
| Пневматичне з'єднання 2                         | для пневмотрубки зовн. Ø 8 мм                  |
| Інформація про матеріали                        | Відповідно до RoHS                             |
| Матеріал корпусу                                | Нікельована латунь                             |
| Матеріал ущільнення трубки                      | NBR                                            |