

Роз'єм
NECU-S-M8G4-HX
Номер деталі: 562025

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
На підставі норм	EN 61076-2-104 EN 61984
Дозвіл	c UL us - Recognized (OL)
Частота підключення	3
Вага продукту	7.8 г
Електричне підключення	4-pin M8x1 Прямий роз'єм / ріжучий затискач
Діапазон робочої напруги постійного струму	0 В...32 В
Діапазон робочої напруги змінного струму	0 В...32 В
Струмове навантаження при 40 °C	4 А
Стійкість до стрибків напруги	0.8 кВ
Допустимий діаметр кабелю	2.5 мм...5.1 мм
Діаметр одного провода	0.1 мм
Діаметр жили	0.9 мм...1.6 мм
Перетин з'єднання	0.14 мм²...0.34 мм²
Ступінь захисту	IP65 IP67
Температура навколишнього середовища	-25 °C...85 °C
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Ступінь забруднення	3
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Матеріал корпусу	РА Цинк дитий під тиском Нікельований
Матеріал гвинтового фіксатора	Нікельована латунь
Матеріальні ущільнення	FPM PUR
Матеріал штекерних контактів	Позолочений
Допустима ізоляція	PP PVC TPE-E