

Муфта
EAMC-16-20-4-6
Номер деталі: 562673

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Монтажний діаметр 1	4 мм
Діаметр захвату 2	6 мм
Розмір	16
Номінальна довжина	20 мм
Положення монтажу	Будь-який
Макс. швидкість обертання	10000 об/хв
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура зберігання	-25 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 95 %
Температура навколишнього середовища	-25 °C...60 °C
Момент інерції маси	0.28 кг·мм²
Передаваний крутний момент	0.7 Н·м
Вага продукту	8 г
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS