

Y-подібний фітинг QBY-1/4T-5/32-U

Номер деталі: 564819

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	Стандартний
Номінальний розмір	0.13 дюйм
Положення монтажу	Будь-який
Конструкція	Форма Y Принцип «Push-Pull».
Розмір упаковки	10
Робочий тиск у повному температурному діапазоні	0.095 МПа...1 МПа 0.95 бар...10 бар
Робочий тиск у всьому діапазоні температур	13.775 psi...145 psi
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Температура навколишнього середовища	0 °C...60 °C
Вага продукту	0.293 oz
Пневматичний порт 1	Для трубки з зовнішнім Ø 1/4 "
Пневматичне з'єднання 2	Для трубки з зовнішнім Ø 5/32 "
Температура навколишнього середовища за Фаренгейтом	32 °F...140 °F
Колір розчепного кільця	Сірий
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал корпусу	PBT
Матеріал звільняючого кільця	POM
Матеріал ущільнення трубки	NBR
Матеріал хомути для шланга	Високолегована нержавіюча сталь