

Водовідділювач MS6-LWS-1/2-U-V

Номер деталі: 564870

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	6
Модельний ряд	PC
Положення монтажу	по вертикалі +/- 5°
Відведення конденсату	Повністю автоматичний
Конструкція	центробіжний сепаратор
Максимальна об'єм конденсату	38 мл
Кришка контейнера	вбудований у вигляді металевої ємності
Ступінь відділення конденсату	99 %
Робочий тиск	2 бар...12 бар
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)	3800 л/хв
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Інертні гази
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Допуск до харчової промисловості	див. розширену інформацію про матеріал
Клас чистоти повітря на виході	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:7:4]
Температура середовища	-10 °C...60 °C
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Вага продукту	820 г
Тип кріплення	Монтаж в лінію За допомогою аксесуарів за бажанням:
Пневматичний порт 1	G1/2
Пневматичне з'єднання 2	G1/2
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал корпусу	Алюміній литий під тиском
Матеріал ємності	Кований алюмінієвий сплав
Матеріал оглядового вікна	PA