

Кутовий фітинг CRQSL-1/8-1/4-U

Номер деталі: 565327

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	Стандартний
Номінальний розмір	0.217 дюйм
Глибина введення трубки	16 мм
Положення монтажу	Будь-який
Конструкція	L форма Принцип «Push-Pull».
Розмір упаковки	1
Робочий тиск у повному температурному діапазоні	-0.095 МПа...1.4 МПа -0.95 бар...14 бар
Робочий тиск у всьому діапазоні температур	-13.775 psi...203 psi
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Клас корозійної стійкості (CRC)	4 - особливо сильний опір корозії
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Допуск до харчової промисловості	див. розширену інформацію про матеріал
Температура навколишнього середовища	-20 °C...150 °C
Вага продукту	0.705 oz
Використовувані кабелі	PFAN
Тип кріплення	Зовнішній шестигранник 1/2
Пневматичний порт 1	Зовнішня різьба 1/8 NPTF
Пневматичне з'єднання 2	Для трубки з зовнішнім Ø 1/4"
Температура навколишнього середовища за Фаренгейтом	-4 °F...302 °F
Колір розчепного кільця	Срібло
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал корпусу	високолегована нержавіюча сталь
Матеріал звільняючого кільця	високолегована нержавіюча сталь
Матеріал ущільнення трубки	FPM
Матеріал хомути для шланга	Високолегована нержавіюча сталь