


Модуль входів CPX-P-8DE-N

Номер деталі: 565933

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розміри Ш x Д x В	(включаючи блок з'єднання та з'єднуючі елементи) 50 мм x 107 мм x 70 мм
Ширина	50 мм
Тип кріплення	На блоці під'єднання CPX-M-GE..
Вага продукту	100 г
Температура навколишнього середовища	-5 °C...50 °C
Температура зберігання	-20 °C...70 °C
Відносна вологість	95 % Не конденсується
Ступінь захисту	В залежності від блоку підключення
Максимальна довжина кабеля	200 м
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал корпусу	РА-посилений РС
LED дисплеї	1 Групова діагностика 8 діагностика каналів 8 статус каналу
Діагностика	Обрив проводу на канал Порушення ліміту на канал Коротке замикання на канал Помилка параметризації
Компоненти керування	DIL-перемикач
Параметризація	Формат даних Час усунення контактного відбиття на вході в канал Функція введення на канал Заміна значення при діагностики на канал Час розширення сигналу на канал Час виходу на канал Контроль граничних значень на канал Моніторинг короткого замикання на канал Параметри моніторингу Конфігурація лічильника на канал верхня межа на канал Нижня межа на канал Моніторинг обриву проводів на канал

Особливості	Значення
Додаткові функції	Вимірювання частоти Функція лічильника
Номінальна робоча напруга постійного струму	24 В
Допустимі коливання напруги	+/- 25 %
Залишкова пульсація	0,4 Vss
Власне споживання електроенергії при номінальній робочій напрузі	Тип. 75 мА
Усунення несправності мережі	20 мс
Захист від зворотної полярності	для робочої напруги
Кількість входів	8
Характеристика входів	Згідно EN 60947-5-6
Рівень перемикання	згідно EN 60947-5-6
Час усунення відскоку контакту	3 мс (0 мс, 10 мс, 20 мс, можна налаштування)
Електрична ізоляція між каналами	Немає
Електрична ізоляція між каналом і внутрішньою шиною	Так
Запобіжник (коротке замикання)	На канал