

# Модуль входів CPX-L-16DE-16-KL-3POL

Номер деталі: 57 2606

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                                      | Значення                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Розміри Ш x Д x В                                                | (включаючи блок з'єднання)<br>50 мм x 107 мм x 41 мм                                                                      |
| Вага продукту                                                    | 167 г                                                                                                                     |
| Температура навколишнього середовища                             | -5 °C...50 °C                                                                                                             |
| Температура зберігання                                           | -20 °C...70 °C                                                                                                            |
| Ступінь захисту                                                  | IP20                                                                                                                      |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                                  | 1 - низький опір корозії<br>(коли встановлено)                                                                            |
| Відповідність LABS                                               | VDMA24364-B2-L                                                                                                            |
| Дозвіл                                                           | c UL us - Listed (OL)                                                                                                     |
| Інформація про матеріали                                         | Відповідно до RoHS                                                                                                        |
| Матеріал корпусу                                                 | РА-посилений                                                                                                              |
| LED дисплеї                                                      | 1 Групова діагностика<br>16 Статус каналу                                                                                 |
| Діагностика                                                      | Коротке замикання/перевантаження каналу                                                                                   |
| Параметризація                                                   | Час усунення відскоку контактів<br>Сигнал подовження часу<br>Режим роботи після короткого замикання<br>модуль моніторингу |
| Діапазон робочої напруги постійного струму                       | 18 В...30 В                                                                                                               |
| Номинальна робоча напруга постійного струму                      | 24 В                                                                                                                      |
| Власне споживання електроенергії при номінальній робочій напрузі | Тип. 15 mA                                                                                                                |
| Кількість входів                                                 | 16                                                                                                                        |
| Характеристика входів                                            | IEC1131-T2, Тип 01                                                                                                        |
| Рівень перемикання                                               | Сигнал 0: <= 5 V<br>Сигнал 1: >= 15 V                                                                                     |
| Комутація логічних входів                                        | PNP (позитивне перемикання)                                                                                               |
| Час усунення відскоку контакту                                   | 3 ms (0,1 ms, 10 ms, 20 ms можна налаштувати)                                                                             |
| Максимальний загальний вхідний струм на модуль                   | 1.8 A                                                                                                                     |
| Електрична ізоляція між каналами                                 | Немає                                                                                                                     |
| Електрична ізоляція між каналом і внутрішньою шиною              | ні                                                                                                                        |
| Запобіжник (коротке замикання)                                   | Внутрішній електронний запобіжник на модуль                                                                               |