

Роз'єм
VABM-L1-10G-G18-10-GR

Номер деталі: 573429

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Ширина	10.5 мм
Положення монтажу	Будь-який
Максимальна кількість мість для певморозподільників	10
Дозвіл	c UL us - Recognized (OL)
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура зберігання	-20 °C...60 °C
Вага продукту	533 г
Підключення пілотного повітря 12/14	M5
Під'єднання вихлопу пілотного повітря 82/84	M5
Пневматичний порт 1	G1/8
Пневматичний порт 3	G1/8
Пневматичне з'єднання 5	G1/8
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал з'єднувальної планки	Кований алюмінієвий сплав