

# Електричний модуль VAVE-L1-1VR8-LP

Номер деталі: 573919

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                 | Значення                                  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Захист від зворотної полярності             | Біполярний                                |
| Додаткові функції                           | Іскрогасіння                              |
| Відображення стану сигналу                  | LED                                       |
| Номінальна робоча напруга постійного струму | 12 В<br>24 В                              |
| Стійкість до стрибків напруги               | 0.8 кВ                                    |
| Ступінь забруднення                         | 3                                         |
| Клас корозійної стійкості (CRC)             | 2 - помірний вплив корозії                |
| Відповідність LABS                          | VDMA24364-B2-L                            |
| Ступінь захисту                             | IP65                                      |
| Температура навколишнього середовища        | -5 °C...60 °C                             |
| Положення монтажу                           | Будь-який                                 |
| Максимальний момент дотягування             | 0.27 Н·м                                  |
| Вага продукту                               | 3.2 г                                     |
| Електричне підключення                      | 3-pin / 2-pin<br>M8 / -<br>Вилка / роз'єм |
| Під'єднання захисного заземлення            | не в наявності                            |
| Тип кріплення                               | На електромагнітному клапані з гвинтом    |
| Кольор корпусу                              | Чорний                                    |
| Інформація про матеріали                    | Відповідно до RoHS                        |
| Матеріал покриття                           | PA                                        |
| Матеріальні ущільнення                      | EPDM                                      |
| Матеріал корпусу                            | PA                                        |
| Матеріал гвинтів                            | загартована сталь                         |