

Модуль підсилювача VK-R-M5

Номер деталі: 7425

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Пневматичний порт 1	M5
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)	80 л/хв
Робочий тиск	0.001 бар...6 бар
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L