


Вертикальна запірна плита VABF-S4-2-L1D2-C

Номер деталі: 8001178

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Ширина	18 мм
На підставі норм	ISO 15407-2
Положення монтажу	Будь-який
Робочий тиск	1 МПа 10 бар
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Відповідно до директиви ЄС щодо низьковольтного обладнання
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	Згідно з правилами Великобританії щодо електрообладнання
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Клас корозійної стійкості (CRC)	0 - відсутність корозійного напруження
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Ступінь захисту	IP65 NEMA 4
Середовище пілота	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Температура навколишнього середовища	-5 °C...50 °C
Вага продукту	231 г
Тип кріплення, багаторівнева конструкція	На колекторній плиті на індивідуальну плиту
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал корпусу	Алюміній литий під тиском