


**Роз'єм**  
**VABM-L1-18G-G38-12-G**  
Номер деталі: 8004906

**FESTO**



**Технічні дані**

| Особливості                                         | Значення                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|
| Ширина                                              | 19 мм                      |
| Положення монтажу                                   | Будь-який                  |
| Максимальна кількість мість для певморозподільників | 12                         |
| Дозвіл                                              | c UL us - Recognized (OL)  |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                     | 2 - помірний вплив корозії |
| Відповідність LABS                                  | VDMA24364-B1/B2-L          |
| Температура зберігання                              | -20 °C...60 °C             |
| Вага продукту                                       | 3061 г                     |
| Підключення пілотного повітря 12/14                 | G1/8                       |
| Під'єднання вихлопу пілотного повітря 82/84         | G1/8                       |
| Пневматичний порт 1                                 | G3/8                       |
| Пневматичний порт 3                                 | G3/8                       |
| Пневматичне з'єднання 5                             | G3/8                       |
| Інформація про матеріали                            | Відповідно до RoHS         |
| Матеріал з'єднувальної планки                       | Кований алюмінієвий сплав  |