

## Блок підключення VABM-B10-25S-N38-5

Номер деталі: 8026273

FESTO



### Технічні дані

| Особливості                                         | Значення                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|
| Ширина                                              | 27.5 мм                    |
| Положення монтажу                                   | Будь-який                  |
| Максимальна кількість мість для певморозподільників | 5                          |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                     | 2 - помірний вплив корозії |
| Відповідність LABS                                  | VDMA24364-B1/B2-L          |
| Вага продукту                                       | 861 г                      |
| Тип кріплення                                       | з наскрізним отвором       |
| Пневматичний порт 1                                 | 3/8 NPT                    |
| Пневматичний порт 3                                 | 3/8 NPT                    |
| Пневматичне з'єднання 5                             | 3/8 NPT                    |
| Інформація про матеріали                            | Відповідно до RoHS         |
| Матеріал з'єднувальної планки                       | Кований алюмінієвий сплав  |