

Блок підключення VABM-B10-30E-N34-9

Номер деталі: 8026375

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Ширина	32 мм
Положення монтажу	Будь-який
Максимальна кількість мість для певморозподільників	9
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Вага продукту	5156 г
Тип кріплення	з наскрізним отвором
Підключення пілотного повітря 12	1/8 NPT
Під'єднання пілотного повітря 14	1/8 NPT
Пневматичний порт 1	3/4 NPT
Пневматичний порт 3	3/4 NPT
Пневматичне з'єднання 5	3/4 NPT
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал з'єднувальної планки	Кований алюмінієвий сплав