

Фітинг кутовий
NPFC-L-R18-G18-MF
Номер деталі: 8030216

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Матеріал різьбового з'єднання	Нікельована латунь
Розмір упаковки	10
Робочий тиск	-0.95 бар...50 бар
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [-:--]
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	-20 °C...150 °C
Вага продукту	19.8 г
Пневматичний порт 1	R1/8
Пневматичне з'єднання 2	G1/8
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS