

Зворотній клапан VMPA14-RV

Номер деталі: 8039820

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Функція клапана	Керована функція неповернення
Спосіб приведення в дію	пневматичний
Тип кріплення	Кліпса
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)	350 л/хв
Робочий тиск	0.05 МПа...0.8 МПа 0.5 бар...8 бар
Пілотний тиск	0.05 МПа...0.8 МПа 0.5 бар...8 бар
Тиск пілотів	7.25 psi...116 psi
Температура навколишнього середовища	-5 °C...50 °C
Матеріал корпусу	ПОМ
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Положення монтажу	Будь-який
Спосіб запуску, функція контрольованого зворотного клапана	пневматичний
Робочий тиску у повному температурному діапазоні	0.5 бар...8 бар
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Клас корозійної стійкості (CRC)	4 - особливо сильний опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура зберігання	-20 °C...40 °C
Температура середовища	-5 °C...50 °C
Середовище пілота	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Вага продукту	0.17 г
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріальні ущільнення	NBR