

Тримач амортизатора DAYP-L8-40

Номер деталі: 8069008

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	40
Положення монтажу	Будь-який
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	0 °C...60 °C
Вага продукту	560 г
Тип кріплення	з наскрізним отвором
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS без міді
Матеріал стопора	Високолегована нержавіюча сталь
Матеріал стопорного гвинта	Оцинкована сталь
Матеріал гайки	Оцинкована сталь