



Утримуюче гальмо DACS-25-A-R3-S

Номер деталі: 8072776

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Положення монтажу	Будь-який
Метод блокування з ефективним напрямком	з обох сторін Затискання силою пружини, що звільняється стисненим повітрям
Визначення положення	Для безконтактних давачів
Функція безпеки	Утримання та зупинка руху
Рівень продуктивності (PL)	Зупинка, утримання, блокування руху / категорія 1, рівень продуктивності с
Робочий тиск	0.38 МПа...0.8 МПа 3.8 бар...8 бар 55.1 psi...116 psi
Максимально допустимий випробувальний тиск	8 бар
Мінімальний тиск вивільнення	3.8 бар
Круглий матеріал до затискання	25 мм
Дозвіл	TÜV
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	відповідно до Директиви ЄС про машини
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	Згідно з правилами Великобританії для машин
Захист від вибуху	Зверніть увагу на інформацію в сертифікаті Зона 1 (ATEX) Зона 2 (ATEX) Зона 21 (ATEX) Зона 22 (ATEX)
Орган сертифікації	TÜV CA 697
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Клас корозійної стійкості (CRC)	3 - сильний опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...80 °C
Статична утримуюча сила	8200 Н
Вага продукту	12832 г
Тип кріплення	З внутрішньою різьбою За допомогою аксесуарів
Роз'ємне під'єднання затискного вузла	G3/8
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS

Особливості	Значення
Матеріальні ущільнення	NBR TPE-U (PU)
Матеріал пружин	Високолегована сталь
Матеріал корпусу	Сталь
Матеріал затискних губок	Сталь інструментальна
Матеріал поршня	Сталь