


Манометр PAGN-63-16-G14-R1-1.6-0.5-V2

Номер деталі: 8081401

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Діапазон відображення	0 бар...16 бар
Відповідає стандарту	EN 837-1
Номінальний розмір манометра	63
Захист від вибуху	Зверніть увагу на інформацію в сертифікаті Зона 1 (ATEX) Зона 2 (ATEX) Зона 21 (ATEX) Зона 22 (ATEX)
Конструкція	Манометр з трубкою Бурдона
Тип кріплення	Монтаж в лінію
Робоче середовище	Інертні гази нейтральні рідини
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Немає ацетилену Без кисню
Робочий тиск	0 МПа...1.6 МПа 0 бар...16 бар 0 psi...232 psi
Коефіцієнт змінного навантаження	0.66
Клас точності вимірювань	1,6
Ступінь захисту	IP65
Температура зберігання	-40 °C...70 °C
Температура середовища	-40 °C...200 °C
Температура навколишнього середовища	-40 °C...60 °C
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Положення підключення	По центру на задній стороні
Пневматичне з'єднання	G1/4
Матеріали, що контактують із середовищем	Високолегована нержавіюча сталь
Матеріал цапфи з гвинтом	Високолегована нержавіюча сталь
Матеріал корпусу	ABS високолегована нержавіюча сталь
Матеріал оглядового вікна	PC

Особливості	Значення
Кольор корпусу	срібло
Вага продукту	160 г
Шкала	Подвійна шкала bar (зовні) psi (внутрішній)