

Заглушка NEAC-M-S-BD-R3SCPP

Номер деталі: 8090740

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Ширина	34 мм
Висота	22.4 мм
Довжина	69.2 мм
Вага продукту	75.4 г
Розмір упаковки	1
Електропідключення 1, технологія підключення	для RJ45 і SC-RJ
Електричне підключення 1, тип кріплення	Push-Pull
Ступінь захисту	IP65 IP67
Примітка щодо ступеня захисту	в змонтованому стані
Температура навколишнього середовища	-40 °C...70 °C
Температура зберігання	-40 °C...70 °C
Відповідність LABS	VDMA24364-A1-L
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Кольор корпусу	срібло
Матеріал корпусу	Литий під тиском цинк, нікельований
Матеріальні ущільнення	NBR
Вогневе випробування	UL94 V-0