


Паралельний комплект EAMM-U-38-V25-35A-63

Номер деталі: 8093286

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	38
Центральна відстань	63 мм
Положення монтажу	Будь-який
Передаточне число	1:1
Макс. швидкість обертання	3600 об/хв
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Температура зберігання	-20 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 95 %
Ступінь захисту	IP40
Температура навколишнього середовища	0 °C...50 °C
Момент інерції маси	4.35 кг·мм²
Обертний момент приводу на холостому ході	0.05 Н·м
Передаваний крутний момент	0.5 Н·м
Вага продукту	218 г
Код інтерфейсу , виконавчий елемент	V25
Код інтерфейсу Motor In	35A 23AB
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS