

Блок підготовки повітря MS4-EM1FR-1/4-D6-C-P-VC-AG-BAR-WPE-B

Номер деталі: 8098372

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	4
Модельний ряд	PC
Положення монтажу	по вертикалі +/- 5°
манометр	з манометром
Робочий тиск	0.1 МПа...1 МПа 1 бар...10 бар 14.5 psi...145 psi
Стандартний отвір для постачання повітря 0,6->0 МПа (6->0 бар, 87->0 psi)	1400 л/хв
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)	1500 л/хв
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Не сумісний з ефірним маслом
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура зберігання	-5 °C...50 °C
Температура середовища	5 °C...50 °C
Температура навколишнього середовища	5 °C...50 °C
Вага продукту	470 г
Тип кріплення	Монтаж в лінію З монтажним кронштейном За допомогою аксесуарів за бажанням:
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS