

Кутовий подовжений фітинг NPQE-LL-R38-Q12-P5

Номер деталі: 8113028

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	Стандартний
Номінальний розмір	9.5 мм
Тип ущільнення на гвинтовій цапфі	Покриття
Положення монтажу	Будь-який
Конструкція	L форма, довга Принцип «Push-Pull».
Розмір упаковки	5
Робочий тиск у повному температурному діапазоні	-0.095 МПа...0.8 МПа -0.95 бар...8 бар
Робочий тиск у всьому діапазоні температур	-13.775 psi...116 psi
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Клас "чистої кімнати"	Клас 4 згідно з ISO 14644-1
Температура навколишнього середовища	-5 °C...60 °C
Вага продукту	58.15 г
Тип кріплення	Зовнішній шестигранник SW17
Пневматичний порт 1	Зовнішня різьба R3/8
Пневматичне з'єднання 2	Для шланга з зовнішнім Ø 12 мм
Колір розчепного кільця	Синій
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал корпусу	Нікельована латунь PBT
Матеріал різьбового ущільнення	PTFE
Матеріал звільняючого кільця	POM
Матеріал ущільнення трубки	NBR
Матеріал хомути для шланга	нержавіюча сталь