

Електромагнітна котушка VACC-S13-18-K4-27U-NM4ME

Номер деталі: 8118328

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Спосіб приведення в дію	електричний
Положення монтажу	Будь-який
Індикатор положення перемикача	Немає
Робочий цикл	100%
Клас ізоляції	H
Характеристики котушки	60 V AC: 40/65 Hz, потужність 1,8 VA 60 V DC: 1,8 W
Допустимі коливання напруги	-15 % / +10 %
Сертифікація ATEX за межами ЄС	EPL Db (BR) EPL Gb (BR)
Захист від вибуху	Зона 1 (BR) Зона 21 (BR)
Орган сертифікації	INMETRO DNV 17.0042X
Тип захисту Ex для газу	Ex eb mb IIC T6, T5, T4 Gb
Тип, вибухозахисту Ex , пил	Ex tb IIIC T85°C, T95°C, T130°C Db
Температура навколишнього середовища	T4, T130°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T5, T95°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T6, T85°C: -30°C ≤ Ta ≤ +50°C
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Ступінь захисту	IP65
Вага продукту	330 г
Електричне підключення	Клемна коробка, різьба кабельного вводу M20x1,5
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS