

Блок підключення VABS-C12-6-B-M3

Номер деталі: 8122793

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Ширина	20 мм
Положення монтажу	Будь-який
Конструкція	Напрямок підключення знизу
Максимальна кількість мість для певморозподільників	1
Робочий тиск	-0.1 МПа...0.7 МПа -1 бар...7 бар
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [6:4:1]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Максимальний розмір часток 5 мкм
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Температура навколишнього середовища	5 °C...50 °C
Вага продукту	13.5 г
Тип кріплення	з наскрізним отвором
Пневматичний порт 1	M5
Пневматичне з'єднання 2	M3
Пневматичний порт 3	M5
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал з'єднувальної планки	Кований алюмінієвий сплав